


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9677.915 Anschlussblock

Stand: 13.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - Anschlussblock

Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.915
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech, verzinkt E-Cu, verzinkt
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.	1.000 A
Abmessung	Breite: 98 mm
Anschluss von Rundleitern	185 - 300 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,2 kg
Bruttogewicht	1,35 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,893
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Anschlussblock, 1000 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 185-300 mm ²

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
