

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 9680.608

Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 08.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.608 - Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank

Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | VX 9680.608 |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Schrankgerüst: tauchgrundiert Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Schrankgerüst Rückwand Bodenbleche |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung) |
| Prüfgrundlage | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 44,7 kg |
| Bruttogewicht | 49,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 132,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | VX Modulschrank, BHT: 600x2000x800 mm, Stahlblech |

Approbationen

Zertifikate

Oberfläche

Erklärungen

Konformitätserklärung UK