

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.210

EMC-kabelforskrninger

Stat: 12-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.210 - EMC-kabelforskruninger

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2411.210
Udgave	Kabelforskruninger, PG
Produktbeskrivelse	Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse.
Materiale	Messing Pakning: CR/NBR
Overflade	Forniklet
Bemærk	Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe
Min. kabeldiameter	13 mm
Maks. kabeldiameter	18 mm
Kapslingsklasse IP 69K	IP 69K
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68
Skærmdiameter (min.)	10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,079 kg
Bruttovægt	0,08 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring