Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 9680.806 Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 9680.806 - Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank

Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 9680.806
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert
	Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
	Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst
	Rückwand
	Bodenbleche
Schutzart IP nach EN 60 529	Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung)
Prüfgrundlage	IEC 61 439-1/-2
	IEC 61 641
Abmessung	Breite: 800 mm
	Höhe: 2.000 mm
	Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	49.3
Bruttogewicht	53.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	150,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177929708
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 2

Approbationen

Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3