

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.100 Systemlampe LED

Stat: 06-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.100 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompaktavler! Den allermest innovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.



## Funktioner

|                        |  |
|------------------------|--|
| Best.nr.               | SZ 2500.100  |
| Udgave                 | Uden stikdåse  |
| Fordele                | Optimal belysning i hele skabet<br>Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse<br>Passende udstyr til ethvert formål |
| Udgave                 | Uden stikdåse  |
| Materiale              | Lampehus: ekstruderet aluminium<br>Lampeafskærmning: Polykarbonat<br>Lampeender: PC-ABS                            |
| Farve                  | Kabinet: RAL 7016  |
| Leveringsomfang        | Inkl. montageskruer  |
| Nom. effekt            | 5 W  |
| Tilslutningsmuligheder | Strømforsyning, 2-polet<br>Gennemgangsledning, 2-polet<br>Dørkontakt   |
| Beskyttelsesklasse     | II (dobbeltisoleret)   |

# Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Lampemontagetype                   | Skruemontage<br>Clipsmontage<br>Magnetmontage (ekstraudstyr)   |
| Indbygningsmuligheder              | Til indbygning i kompakt fordelingsskab AX kræves skinnen til indvendig udbygning AX og montagevinklen |
| Lysstrøm                           | 400 lm   |
| Lysfarve                           | 4000 K (neutral hvid)  |
| Bemærk                             | Tilslutningstilbehør bestilles særskilt  |
| Dimensioner                        | Bredde: 262 mm<br>Højde: 55 mm<br>Dybde: 23 mm   |
| Driftstemperatur                   | -20 °C...55 °C   |
| Mærkedriftsspænding                | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20  |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 0,213 kg   |
| Bruttovægt                         | 0,28 kg  |
| Toldtarifnummer                    | 94054990   |
| ETIM 9                             | EC000321   |
| ETIM 8                             | EC000321   |
| ECLASS 8.0                         | 27189241   |
| Produktbeskrivelse                 | SZ Systemlampe LED, 400 lumen, L: 262 mm, 100-230 V  |

## Godkendelser.

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | ENEC   |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK<br>PCF-declaration |