

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.210 Systemlampe LED

Stat: 26-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.210 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompaktavler! Den allermest innovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.



## Funktioner

Best.nr.	SZ 2500.210
Udgave	Med stikdåse
Fordele	Optimal belysning i hele skabet Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse Passende udstyr til ethvert formål
Udgave	Stikdåse 90° drejelig adapter Indstilling af lysfordeling
Materiale	Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat Lampeender: PC-ABS
Farve	Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Nom. effekt	11 W
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning, 3-polet Gennemgangsledning, 3-polet Dørkontakt
Overvoltage category	II

# Funktioner

Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Lampemontagetyp	Skruemontage Clipsmontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	300 V AC
Indbygningsmuligheder	Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
Lysstrøm	900 lm
Lysfarve	4000 K (neutral hvid)
Bemærk	Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
Dimensioner	Bredde: 437 mm Højde: 80 mm Dybde: 44 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Stikdåser	D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Mærkedriftsspænding	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stikdåsetype	D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,466 kg
Bruttovægt	0,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,6
Toldtarifnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Systemlampe LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V, med jordforbindelsesstik

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

CCC exception letter  
ENEC

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring  
Overensstemmelseserklæring UK  
PCF-declaration