

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.311 Systemlampe LED

Stat: 09-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.311 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompaktavler! Den allermest innovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.



Funktioner

| | |
|------------------------|---|
| Best.nr. | SZ 2500.311 |
| Udgave | Med stikdåse, med bevægelsessensor |
| Fordele | Optimal belysning i hele skabet Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse Passende udstyr til ethvert formål |
| Udgave | Bevægelsesdetektor Stikdåse 90° drejelig adapter Indstilling af lyseretning Indstilling af lysfordeling |
| Materiale | Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat Lampeender: PC-ABS |
| Farve | Kabinet: RAL 7016 |
| Leveringsomfang | Inkl. montageskruer |
| Nom. effekt | 13 W |
| Tilslutningsmuligheder | Strømforsyning, 3-polet Gennemgangsledning, 3-polet |

Funktioner

| | |
|---|--|
| Motion detector | Ja |
| Overvoltage category | II |
| Beskyttelsesklasse | II (dobbeltisoleret) |
| Lampemontagetype | Skruemontage Clipsmontage |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Dimensioneret isolationsspænding | 300 V AC |
| Indbygningsmuligheder | Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster |
| Lysstrøm | 1.200 lm |
| Lysfarve | 4000 K (neutral hvid) |
| Bemærk | Tilslutningstilbehør bestilles særskilt |
| Dimensioner | Bredde: 437 mm Højde: 85 mm Dybde: 44 mm |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Stikdåser | GB (type G, BS 1363) |
| Mærkedriftsspænding | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Stikdåsetype | GB (type G, BS 1363) |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,68 kg |
| Bruttovægt | 0,706 kg |
| Toldtarifnummer | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeskrivelse | SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector |

Godkendelser.

Godkendelser.

ENEC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK

PCF-declaration