Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.313
Systemlampe LED

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SZ 2500.313 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompakttavler! Den allermest innovovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.





Funktioner

Best.nr.	SZ 2500.313
Udgave	Med stikdåse, med bevægelsessensor
Fordele	Optimal belysning i hele skabet Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse Passende udstyr til ethvert formål
Udgave	Bevægelsesdetektor Stikdåse 90° drejelig adapter Indstilling af lyseretning Indstilling af lysfordeling
Materiale	Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat Lampeender: PC-ABS
Farve	Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Nom. effekt	13 W
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning, 3-polet Gennemgangsledning, 3-polet

© Rittal 2026

Funktioner

Motion detector	Ja
Overvoltage category	II
Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Lampemontagetype	Skruemontage Clipsmontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	300 V AC
Indbygningsmuligheder	Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
Lysstrøm	1.200 lm
Lysfarve	4000 K (neutral hvid)
Bemærk	Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
Dimensioner	Bredde: 437 mm Højde: 85 mm Dybde: 44 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Stikdåser	CH (type J, SEV 1011)
Mærkedriftsspænding	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stikdåsetype	CH (type J, SEV 1011)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,68 kg
Bruttovægt	0,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,7
Toldtarifnummer	94054940
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Funktioner

Produktbeskrivelse	SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector

Godkendelser.

Godkendelser.	ENEC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration