

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2785.000 Akrylglaskappe

Stat: 28-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2785.000 - Akrylglaskappe

Til beskyttelse af display- og betjeningselementer i standard 19" eller metriske dimensioner.

Funktioner

Best.nr.	FT 2785.000
Udgave	metrisk
Produktbeskrivelse	Med sikkerhedslås, lukning nr. 3524 E.
Materiale	Ramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink Glasplade: Røgfarget akrylglas
Leveringsomfang	Inkl. hængsler og montagematerialer. Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 400 mm Dybde: 47,5 mm
Gennemsigtigt areal	Bredde af observationsvindue: 360 mm Højde af observationsvindue: 379,5 mm
Indbygningsdybde til komponenter (maks.)	43 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,977 kg
Bruttovægt	2,18 kg
Toldtarifnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivelse	FT Akrylglaskappe, 482.6 mm (19"), BHD: 400x400x47,5 mm