
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9690.030

Energiespeicher-Gerüst VX ESS

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9690.030 - Energiespeicher-Gerüst VX ESS VX ESS

Schrankrahmen mit flexiblem Innenausbau. Optimal geeignet für einen effizienten und modularen Energiespeicher-Ausbau.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9690.030
Material	Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm Profilschienen: Stahlblech, 2 mm Quertraverse mit Befestigungswinkel: Stahlblech, 3 mm
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert Profilschienen: verzinkt Quertraverse mit Befestigungswinkel: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	42 kg
Bruttogewicht	42,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeschreibung	VX ESS Energiespeicher-Gerüst BHT: 600x2000x600 mm, mit Innenausbau

Ausschreibungstext

Energiespeicher-Gerüst
600x2000x600 mm, mit flexiblem Innenausbau

Ausführung:
Schrankrahmen mit Innenausbausystem

Schrankrahmen:
Metrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im durchgängigen Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.
Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU-Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N (Schrankrahmen) und bis 10.000 N (Innenausbausystem bestehend aus Profil-Schienen und Quertraversen mit Montagewinkeln)

Zubehör:
Gleitschienen, Bodenbleche und Sockel sind separat als Zubehör verfügbar.

QR Code:
Gedruckter QR Code auf Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -Dokumentationen sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Material:
Schrankrahmen: Stahlblech 1,5 mm

Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen, Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035, Struktur pulverbeschichtet.

© Rittal 2026

Material Innenausbau:
Quertraverse: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Montagewinkel: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Profilschiene: Stahlblech 2 mm, verzinkt

Abmessung (B x H x T):
600x2000x600 mm

Fabrikat: Rittal
oder gleichwertig

© Rittal 2026