


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.250

EMC-kabelforskrninger

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.250 - EMC-kabelforskrninger

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Best.nr. | SZ 2843.250 |
| Udgave | Kabelforskrninger, metriske |
| Produktbeskrivelse | Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse. |
| Materiale | Messing Pakning: CR/NBR |
| Overflade | Forniklet |
| Bemærk | Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe |
| Min. kabeldiameter | 11 mm |
| Maks. kabeldiameter | 17 mm |
| Kapslingsklasse IP 69K | IP 69K |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 68 |
| Skærmdiameter (min.) | 8 mm |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Pakkestørrelse | 5 stk. |
| Nettovægt | 0,28 kg |
| Bruttovægt | 0,3 kg |
| Toldtarifnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivelse | SZ EMC-kabelforskruning, metrisk, størrelse: M25 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) VDE |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
