

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9750.908 Multifunktionsgehäuse

Stand: 02.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9750.908 - Multifunktionsgehäuse MFG 8

Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 1-türig, einwandig.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9750.908
Produktbeschreibung	Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 1-türig, einwandig.
Nutzen	Vorbereitet zur Montage eines Wärmetauschers oder eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
Material	Aluminium Montageplatte: Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Doppelschwenkhebel, rechts ohne Einsatz, links mit Blindeinsatz Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°) Wetterschutzdach, belüftet (Höhe ca. 150 mm) Bodenblech, einteilig mit Kabelverschraubungen: 1x M20, 4x M25, 3x M50, inkl. Abdeckstopfen für Kunststoffverschraubung 1 x 19"-Normfeld, durchgehend in Edelstahlausführung Montageplatte
Optionen	Einwandig, vorbereitet zur Aufnahme von SK Filterelementen in der Innentür Doppelwandig Sockel für Multifunktionsgehäuse Wärmetauscher Direct Air Cooling Systems (DAC) Batterieboden Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil) Stromversorgung
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 1.500 mm Tiefe: 500 mm

Eigenschaften

Anzahl Türen	1
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
