Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





CS 9751.908 Multifunktionsgehäuse

Stand: 22.10.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



CS 9751.908 - Multifunktionsgehäuse

Doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandsklasse RC 2.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9751.908
Produktbeschreibung	1-türiges, doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandklasse RC 2. Inkl. Kabelrangiersockel. Vorbereitet zur Aufnahme von Kombischienen 19"/ETSI sowie einem Direct Air Cooling System (DAC).
Material	Gehäuse, Dach, Tür(en), Bodenblech: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm Montageplatte(n): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm Halteschiene: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Oberfläche	Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Wetterschutzdach mit Belüftung, vorbereitet zur Montage eines Direct Air Cooling Systems (DAC) Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°) Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Kabelrangiersockel, rundum beplankt Flanschplatten Bodenblech Montageplatte
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 1.050 mm Tiefe: 500 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessungen	Gesamthöhe: 1.600 mm
	Regendach Höhe: 130 mm
	Höhe Sockel: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	841 mm x 948 mm
Anzahl Türen	1
Türöffnungswinkel	ca. 155°
Verschluss	Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System mit Einfach-
	und Doppelschließzylinder
	Anzahl Verschlüsse: 1
	Verschluss-Einsatz: BJ20027
Flanschplatte	Größe: 2
	Anzahl: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	82
Bruttogewicht	92
EAN	4028177980860
ETIM 9	EC000261

Ausschreibungstext

Outdoor MFG 8 Multifunktionsgehäuse

Baureihe Rittal MFG 8 Gehäusesystem doppelwandig zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,

© Rittal 2025 3

Regendach und Kabelrangiersockel.

Gehäuse aus 2 mm Aluminium gekantet und geschweißt.

Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.

Innenausbau mit Montageplatte.

Optional mit 19" oder ETSI Ausbau aus Edelstahl.

Eintüriges Gehäuse mit eingeschäumter

PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff,

mit Profilhalbzylinder BJ20027.

Optional mit Doppelschwenkhebel lieferbar.

Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 170° Scharnieren

und Türfeststeller 155°. Boden mit Bodenblech und 2

Flanschplatten. Kabelrangiersockel, aus Aluminium,

mit verschraubten Sockelblenden, 400mm hoch.

Wetterschutzdach, 127 mm hoch mit Kiemen.

Dachblech, vorbereitet zur zur Aufnahme eines

Luft / Luft Wärmetauschers oder eines DAC Systems.

Transportösen auf dem Innendach, vom Wetterschutzdach

verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.

Innenausbau mit Teilmontageplatten, zölligen und metrischen

Profilschienen und Schienensystemen möglich.

Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

RAL 7035 Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 1000 x 1600 x 500 mm

Gesamthöhe 1600 mm, inkl. Kabelrangiersockel und Regendach

Höhe Sockel: 400 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529, WK2 nach EN V 1630

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor MFG8 oder gleichwertig

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

© Rittal 2025 4