Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# CS 9781.686

# CS Toptec, anreihbar

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# CS 9781.686 - CS Toptec, anreihbar

Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse mit 100 mm Sockel, Tür, Rückwand und nahtlos anreihbarem Wetterschutzdach. Der komplette Schrankrahmen steht für einen effizienten und flexiblen Innenausbau zur Verfügung.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | CS 9781.686 |
| Ausführung | für Anreihung<br>Ohne Ausbruch |
| Material | Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3<br>Regendach: Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet<br>UV-beständiges Reinpolyester |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse<br>Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen<br>Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027<br>Rückwand<br>Regendach<br>Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten<br>Türanschlag rechts, auf links wechselbar |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abmessung | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.800 mm<br>Tiefe: 600 mm |
| Abmessungen | Gesamthöhe: 1.945 mm<br>Regendach Höhe: 45 mm<br>Höhe Sockel: 100 mm |
| Anzahl Türen | 1 |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung<br>Anzahl Verschlüsse: 1<br>Verschluss-Einsatz: BJ20027 |
| Flanschplatte | Größe: 2<br>Anzahl: 2 |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 12 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| IK-Code | IK10 |
| Hinweis | Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand)<br>Für den Aufbau eines Einzelschranks werden die Seitenwände für CS Toptec, anreihbar benötigt |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 60 kg |
| Bruttogewicht | 70 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | CS Toptec, anreihbar, BHT: 600x1800x600 mm, Gesamthöhe inkl. 100 mm Sockel und 45 mm Regendach: 1.945 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

# Ausschreibungstext

Outdoorgehäuse Toptec, anreihbar

Toptec-Outdoorgehäuse eintürig, doppelwandig
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und
allseitig überstehendem Schutzdach.
Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt,
der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau
zu Verfügung.
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und
Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Schutzdach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und
verschraubten Blenden vorne und hinten
Tür:
mit 4-Punkt-Verschluss und  Schwenkhebelgriff
mit C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)
im Lieferumfang enthalten.
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet
(Außenwand auf Innenwand).
Zubehör: Seitenwände, Anreih-Kit, AX Flanschplatten
Adapterschiene für VX Kompatibilität, Schwenkrahmen VX
Material:
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3

Schutzdach: Aluminium
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor
pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 600x1800x600 mm