

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.410 Varmeelement

Stat: 04-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.410 - Varmeelement med ventilator

Varmeapparater til fordelings skabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelings skabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.



## Funktioner

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Best.nr.                 | SK 3105.410  |
| Produktbeskrivelse       | Varmeapparater til fordelings skabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelings skabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.                                       |
| Materiale                | Aluminium, eloxeret  |
| Leveringsomfang          | PTC-varmeelement med ventilator<br>Montagematerialer   |
| Kontinuerlig varmeeffekt | Kontinuerlig varmeeffekt med ventilator  |
| Ventilator integreret    | Ja   |
| Bemærk                   | Til nøjagtig temperaturregulering i fordelings skabet anbefales en termostat<br>For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen<br>I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt |

# Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bemærkning vedr. produktnr.        | Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C.<br>Producenterklæring fås ved forespørgsel. |
| Permanent varmeeffekt ved 10 °C    | 235 W - 250 W  |
| Mærkedriftsspænding                | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Dimensioner                        | Bredde: 103 mm<br>Højde: 200 mm<br>Dybde: 103 mm   |
| Forsikring                         | Automatsikring/smeltesikring: 4 A  |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20  |
| Beskyttelsesklasse                 | II (dobbeltisoleret)   |
| Driftstemperatur                   | -33 °C...65 °C   |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 0,943 kg   |
| Bruttovægt                         | 1,187 kg   |
| Toldtarifnummer                    | 85162999   |
| ETIM 9                             | EC000737   |
| ETIM 8                             | EC000737   |
| ECLASS 8.0                         | 27180710   |
| Produktbeskrivelse                 | SK Varmeelement, 235/250 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD:<br>103x200x103 mm                                |

# Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                               |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |