

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.410 Varmeelement

Stat: 04-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.410 - Varmeelement med ventilator

Varmeapparater til fordelings skabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelings skabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3105.410
Produktbeskrivelse	Varmeapparater til fordelings skabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelings skabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.
Materiale	Aluminium, eloxeret
Leveringsomfang	PTC-varmeelement med ventilator Montagematerialer
Kontinuerlig varmeeffekt	Kontinuerlig varmeeffekt med ventilator
Ventilator integreret	Ja
Bemærk	Til nøjagtig temperaturregulering i fordelings skabet anbefales en termostat For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt

# Funktioner

Bemærkning vedr. produktnr.	Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C. Producenterklæring fås ved forespørgsel.
Permanent varmeeffekt ved 10 °C	235 W - 250 W
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner	Bredde: 103 mm Højde: 200 mm Dybde: 103 mm
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Driftstemperatur	-33 °C...65 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,943 kg
Bruttovægt	1,187 kg
Toldtarifnummer	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Produktbeskrivelse	SK Varmeelement, 235/250 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm

# Godkendelser.

Godkendelser.	CSA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK