

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.430 Varmeelement

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.430 - Varmeelement med ventilator

Varmeapparater til fordelings skabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelings skabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave med ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.



Funktioner

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | SK 3105.430 |
| Produktbeskrivelse | Varmeapparater til fordelings skabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelings skabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. |
| Materiale | Aluminium, eloxeret |
| Leveringsomfang | PTC-varmeelement med ventilator Montagematerialer |
| Kontinuerlig varmeeffekt | Kontinuerlig varmeeffekt med ventilator |
| Ventilator integreret | Ja |
| Bemærk | Til nøjagtig temperaturregulering i fordelings skabet anbefales en termostat For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen I større skabe opnås en ensartet varmfordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning vedr. produktnr. | Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C. Producenterklæring fås ved forespørgsel. |
| Permanent varmeeffekt ved 10 °C | 710 W - 800 W |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensioner | Bredde: 103 mm Højde: 200 mm Dybde: 103 mm |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 10 A |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse | II (dobbeltisoleret) |
| Driftstemperatur | -33 °C...65 °C |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,957 kg |
| Bruttovægt | 1,214 kg |
| Toldtarifnummer | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Produktbeskrivelse | SK Varmeelement, 710/800 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Godkendelser. | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |