Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3140.510

# Topmonterede ventilatorer

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3140.510 - Topmonterede ventilatorer med EC-teknologi

Den nye generation af topmonterede ventilatorer med EC-teknologi: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54. Via det standardintegrerede styringsinterface med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SK 3140.510 |
| Udgave | topmontage<br>EC |
| Produktbeskrivelse | Energieffektiv og effektiv udførelse af loftsventilatorerne. Via det som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion. |
| Materiale | ABS-plast |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Radial, EC-motor |
| Luftydelse friblæsning (med foldefilter) | 60 Hz: 975 m³/h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 690 m³/h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 690 m³/h<br>2 x 3243300: 830 m³/h |
| Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter) | 60 Hz: 1.069 m³/h |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 60 Hz |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Nom. effekt Pel | 60 Hz: 112 W |
| Mærkestrøm maks. | 60 Hz: 1,51 A |
| Dimensioner | Bredde: 400 mm<br>Højde: 133 mm<br>Dybde: 400 mm |
| Indbygningsdybde | 34,6 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 258 mm<br>Udskæring-dybde: 258 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 21 uden filtermåtte<br>IP 54 inkl. plisseret filter |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 12 |
| Styresnitflade | Ja |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 3 A |
| Bemærk | Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).<br>For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af ventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator EC |
| Levetid ventilator (L10, 40 °C) | 50 Hz: 82.000 h<br>60 Hz: 82.000 h |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Støjniveau | 60 Hz: 60 dB(A) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 5,3 kg |
| Bruttovægt | 6 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |