Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.510

Topmonterede ventilatorer

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3140.510 - Topmonterede ventilatorer med EC-teknologi

Den nye generation af topmonterede ventilatorer med EC-teknologi: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54. Via det standardintegrerede styringsinterface med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.

Funktioner

Best.nr.	SK 3140.510
Udgave	topmontage EC
Produktbeskrivelse	Energieffektiv og effektiv udførelse af loftsventilatorerne. Via det som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
Materiale	ABS-plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Radial, EC-motor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	60 Hz: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m³/h 2 x 3243300: 830 m³/h
Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)	60 Hz: 1.069 m³/h
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 60 Hz

Funktioner

Nom. effekt Pel	60 Hz: 112 W
Mærkestrøm maks.	60 Hz: 1,51 A
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 133 mm Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde	34,6 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 258 mm Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 21 uden filtermåtte IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Styresnitflade	Ja
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 3 A
Bemærk	Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør). For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af ventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator EC
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	50 Hz: 82.000 h 60 Hz: 82.000 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Støjniveau	60 Hz: 60 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,3 kg
Bruttovægt	6 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Funktioner

Produktbeskrivelse	SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK