

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.230

Topmonterede ventilatorer

Stat: 01-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.230 - Topmonterede ventilatorer til VX IT, TS IT

Topblæser til kontormiljøet med meget lav støj udvikling 39 dB(A) og stor luftgennemstrømning (fritblæsende 1245 til 1345 m³/h).

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | SK 3166.230 |
| Fordele | Nem tilslutningsteknik med C13 stik Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve Meget lydsvag og dermed velegnet til kontormiljø Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse |
| Anvendelsesområder | Til kontormiljøer |
| Funktionsmåder | Vha. den hastighedsregulerede blæser tilpasses effekten optimalt til det faktiske behov |
| Materiale | Stålplade, lakeret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | 1 ventilatorenhed Hastighedsregulatorer Tilslutningsklart fortrådet Inkl. montagematerialer Installations- og betjeningsvejledning Uden topplade |
| Mærkedriftsspænding | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Reduktion af den angivne luftydelse til 950 m ³ /h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,3 A 60 Hz: 0,3 A |
| Udgave | formonteret |
| Dimensioner | Bredde: 470 mm Højde: 200 mm Dybde: 470 mm |

Funktioner

| | |
|---------------------------------------|--|
| Montageudskæring | Bredde:410 mm Dybde:410 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 20 |
| Temperaturregulering | Hastighedsreguleret ventilator |
| Driftstemperatur | 5 °C...55 °C |
| Nom. effekt Pel | Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 30 W Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 30 W |
| Luftkapacitet (fritblæsende) | 1.345 m ³ /h |
| Ventilationseffekt (på driftspunktet) | 950 m ³ /h |
| Støjniveau (på driftspunktet) | 39 dB(A) |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 10 A |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 11,362 kg |
| Bruttovægt | 11,96 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m ³ /h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |