

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3178.801

Sidemonteret køleenhed Blue e+ S

Stat: 22-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3178.801 - Sidemonteret køleenhed Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S køleenhederne med den gennemprøvede Blue e+ teknologi udmærker sig ved det højeste niveau af energieffektivitet i verden. Dette indebærer også en reduktion af CO₂-fodaftrykket fra maskiner og anlæg. Med nyt design og med mange intelligente funktioner.

Funktioner

Best.nr.	SK 3178.801
Udgave	vertikalmontage
Fordele	Bidrag til klimaneutral produktion takket være gennemsnitlige energibesparelser på 75 % og reduktion af CO ₂ -aftrykket Landespecifik anvendelighed takket være multispændings-tilslutning og landespecifikke godkendelser Intelligent og enkel overvågning via IoT-interface Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-appen
Materiale	Stålplade
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinet: RAL 7035 Lamelgitter: RAL 7012
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme)
Valgmuligheder	Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 0,3 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,22 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 0,22 kW

Funktioner

Mærkedriftsspænding	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk	Sørg for at overholde monteringsanvisningerne. Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser. Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
Bemærkning vedr. produktnr.	Tolerance: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)
Mærkeeffekt	0,22 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 366,6 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 366,6 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Udgave	vertikalmontage
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 570 mm Dybde: 159 mm
Nødvendig montageudskæring	Udskæring-bredde: 280 mm Udskæringshøjde: 550 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12 UL Type 3R
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,13 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 0,08 t
Temperaturregulering	e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur	-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)	3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe	-20 °C...45 °C

Funktioner

Indstillingsområde	20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,15 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,15 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,18 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	32 bar
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	12.2
Bruttovægt	13.2
Toldtarifnummer	84158200
EAN	4028177962576
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation