

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.970

Ringkernettransformator

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.970 - Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V

Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.

Funktioner

Best.nr.	SK 3201.970
Produktbeskrivelse	Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.
Tekniske data	Effekt 110 VA Spændingstolerance $\pm 10\%$ Primærtilslutning 3500 mm lang Sekundærtilslutning 1500 mm lang Montage på 35 mm bæreskinne EN 50 022
Leveringsomfang	Ringkernetransformator Montagematerialer
Pakkestørrelse	1 stk.
Snap-mounting to support rails TS 35	Ja
Passer til best.nr.	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Dimensioner	Bredde: 105 mm Højde: 123 mm Dybde: 55 mm
Mærkedriftsspænding	115 V (primær), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (sekundær), 1~, 50 Hz/60 Hz
Nettovægt	2,1 kg

Funktioner

Bruttovægt	2,355 kg
Toldtarifnummer	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Toroidal transformer, til luft/vand varmevekslere, SK 3363/64.X0X, 3214/3215.100, Primær tilslutning 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring