

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.104

Luft-vandvarmevekslere

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.104 - Luft-vandvarmevekslere topmontage

Til montering på toppladen. Køleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsklasse som standard IP 55. Særligt velegnet til anvendelse i barske miljøer. Fleksible vandtilslutningsmuligheder.



Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Best.nr. | SK 3209.104 |
| Udgave | topmontage Vandførende dele i rustfrit stål (1.4571) |
| Produktbeskrivelse | Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Luft/vand-varmeveksleren opsættes på taget af et skab ved hjælp af fleksible vandtilslutningsmuligheder. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Tætningsmåtte Montagematerialer |
| Samlet køleeffekt | L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,88 kW |
| Mærkedriftsspænding | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 95 W 60 Hz: 110 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,4 A 60 Hz: 0,48 A |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 1: 10 bar |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tilslutningstype (elektrisk) | Tilslutningsklemrække, til indstik |
| Indkoblingstid | 100 % |
| Kølemedium | Vand (specifikation, se internet) |
| Vandfremløbstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vandtilslutninger | ½" slangetylle G ¾" AG |
| Temperaturregulering | Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C) |
| Driftstemperatur | 1 °C...70 °C |
| Dimensioner | Bredde: 597 mm Højde: 417 mm Dybde: 475 mm |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Leveringstid oplyses på forespørgsel |
| Kapslingsklasse | IP 65 mulig på forespørgsel |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 4 A |
| Indstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 27,325 kg |
| Bruttovægt | 32,9 kg |
| Toldtarifnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivelse | SK luft/vand-varmeveksler, topplademontage, 1,875 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring