

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.300 Blue e+ udgangsfilter

Stat: 07-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.300 - Blue e+ udgangsfilter

Udløbsfilteret anvendes i forbindelse med den tilhørende filterventilator til at lede tabsvarme bort fra kontaktskabe, til at ventilere kontaktskabet og til at beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette opnås ved at tilføre omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den indvendige skabstemperatur.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3240.300
Udgave	vertikalmontage
Fordele	Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Udgangsfiltre Foldefilter
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 224 mm Udskæringshøjde: 224 mm
Passer til best.nr.	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Dimensioner	Bredde: 255 mm Højde: 255 mm Dybde: 45,2 mm

# Funktioner

Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,67 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Blue e+ udgangsfilter, til filterventilator 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, BH 255 x 255 mm, RAL 7035

# Godkendelser.

Godkendelser.	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
---------------	---