


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Låsesystem Ergoform-S

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Låsesystem Ergoform-S

For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats mv.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2435.000
Udgave	Standard
Produktbeskrivelse	Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
Materiale	Trykstøbt zink
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Lås	Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapsindsatser med en længde på 40 mm
Passer til skabstype	AE med 3-punkts lås Baseret på AE med 3-punkts lås Vægkabinet AE med 3-punkts lås TP-underdele Standerpult TP pultråge TP universalpult AE med 3-punkts lås rustfrit stål Basis AE med 3-punkts lås rustfrit stål Standerpultlåge rustfrit stål TE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,54 kg
Toldtarifnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Funktioner

Produktbeskrivelse

SZ Ergoform-S Lås system, Standard, RAL 7035