


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.010 Ventilatormodul

Stat: 20-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.010 - Ventilatormodul til LCP Rack, Inline, CW

Forøget køleeffekt. Der kan desuden opnås redundans, eller det elektriske effektforbrug kan reduceres.



Funktioner

Best.nr.	SK 3311.010
Produktbeskrivelse	Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres.
Fordele	Kan tilsluttes i drift Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
Funktionsmåder	Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant.
Leveringsomfang	1 ventilatorenhed EC-ventilator Tilslutningsklart fortrådet Inkl. montagematerialer

Funktioner

Bemærk	Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.130/.230/.530 (maks. 30 kW) med et ventilatormodul. For at opnå maks. køleeffekt på 30 kW skal kunden/ serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler. Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.260/.560 (maks. 55 kW) med fire ventilatormoduler. For at opnå maks. køleeffekt på 55 kW skal kunden/ serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,078 kg
Bruttovægt	8,503 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------