

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.300 Systemlampe LED

Stat: 06-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.300 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompaktavler! Den allermest innovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.



## Funktioner

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.               | SZ 2500.300                                                                                                        |
| Udgave                 | Med bevægelsessensor                                                                                               |
| Fordele                | Optimal belysning i hele skabet<br>Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse<br>Passende udstyr til ethvert formål |
| Udgave                 | Bevægelsesdetektor<br>90° drejelig adapter<br>Indstilling af lyseretning<br>Indstilling af lysfordeling            |
| Materiale              | Lampehus: ekstruderet aluminium<br>Lampeafskærmning: Polykarbonat<br>Lampeender: PC-ABS                            |
| Farve                  | Kabinet: RAL 7016                                                                                                  |
| Leveringsomfang        | Inkl. montageskruer                                                                                                |
| Nom. effekt            | 13 W                                                                                                               |
| Tilslutningsmuligheder | Strømforsyning, 3-polet<br>Gennemgangsledning, 3-polet                                                             |
| Motion detector        | Ja                                                                                                                 |

# Funktioner

|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Overvoltage category                            | II                                                                                     |
| Beskyttelsesklasse                              | II (dobbeltisoleret)                                                                   |
| Lampemontagetype                                | Skruemontage<br>Clipsmontage<br>Magnetmontage (ekstraudstyr)                           |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC                                                                              |
| Dimensioneret isolationsspænding                | 300 V AC                                                                               |
| Indbygningsmuligheder                           | Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster                                            |
| Lysstrøm                                        | 1.200 lm                                                                               |
| Lysfarve                                        | 4000 K (neutral hvid)                                                                  |
| Bemærk                                          | Tilslutningstilbehør bestilles særskilt                                                |
| Dimensioner                                     | Bredde: 437 mm<br>Højde: 85 mm<br>Dybde: 37 mm                                         |
| Driftstemperatur                                | -20 °C...55 °C                                                                         |
| Mærkedriftsspænding                             | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                         |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529              | IP 20                                                                                  |
| Pakkestørrelse                                  | 1 stk.                                                                                 |
| Nettovægt                                       | 0,488 kg                                                                               |
| Bruttovægt                                      | 0,65 kg                                                                                |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                         | 15,9                                                                                   |
| Toldtarifnummer                                 | 94054990                                                                               |
| ETIM 9                                          | EC000321                                                                               |
| ETIM 8                                          | EC000321                                                                               |
| ECLASS 8.0                                      | 27189241                                                                               |
| Produktbeskrivelse                              | LED Systemlampe, 1200 Lumen, længde 437 mm, 100-230 V, med integreret bevægelsessensor |

# Godkendelser.

---

Godkendelser.                      CCC exception letter  
                                                 ENEC  
                                                 30 - KC Korea  
                                                 UL

---

Forklaringer.                      Overensstemmelseserklæring  
                                                 Overensstemmelseserklæring UK  
                                                 PCF-declaration