

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320 Systemlampe LED

Stat: 06-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompaktavler! Den allermest innovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.



Funktioner

Best.nr.	SZ 2500.320
Udgave	Med bevægelsessensor
Fordele	Optimal belysning i hele skabet Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse Passende udstyr til ethvert formål
Udgave	Bevægelsesdetektor 90° drejelig adapter Indstilling af lyseretning Indstilling af lysfordeling
Materiale	Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat Lampeender: PC-ABS
Farve	Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Nom. effekt	13 W
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning, 2-polet Gennemgangsledning, 2-polet
Motion detector	Ja

Funktioner

Beskyttelsesklasse	III (SELV)
Lampemontagetyp	Skruemontage Clipsmontage Magnetmontage (ekstraudstyr)
Indbygningsmuligheder	Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
Lysstrøm	1.200 lm
Lysfarve	4000 K (neutral hvid)
Bemærk	Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
Dimensioner	Bredde: 437 mm Højde: 85 mm Dybde: 37 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Mærkedriftsspænding	24 V - 56 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,488 kg
Bruttovægt	0,65 kg
Toldtarifnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	Systemlampe LED, Med bevægelsessensor, Længde: 437 mm, Indgangsspænding: 24 V - 56 V (DC) , 1200 lm

Godkendelser.

Godkendelser.	30 - KC Korea UL + C-UL (listed)
---------------	-------------------------------------

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK