
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SK 3313.016
# Ventilatormodul

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# SK 3313.016 - Ventilatormodul til LCP Rack, Inline, CW

Forøget køleeffekt. Der kan desuden opnås redundans, eller det elektriske effektforbrug kan reduceres.


## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SK 3313.016 |
| Udgave | til LCP Rack, Inline, CW |
| Produktbeskrivelse | Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres. |
| Fordele | Kan tilsluttes i drift<br>Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler |
| Funktionsmåder | Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant. |
| Materiale | Kabinet: Stålplade |
| Farve | RAL 9005 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | 1 ventilatorenhed<br>EC-ventilator<br>Tilslutningsklart fortrådet<br>Inkl. montagematerialer |
| Nom. effekt | 500 W |
| Hastighed | 3.780 rpm |
| Luftkapacitet (fritblæsende) | 1.990 m³/h |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 6,5 kg |
| Bruttovægt | 6,9 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP.<br>RAL 9005 |