


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2782.000 Akrylglaskappe

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2782.000 - Akrylglaskappe

Til beskyttelse af display- og betjeningselementer i standard 19" eller metriske dimensioner.

Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | FT 2782.000 |
| Udgave | Tommebaseret |
| Produktbeskrivelse | Med sikkerhedslås, lukning nr. 3524 E. |
| Materiale | Ramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink Glasplade: Røgfarget akrylglas |
| Leveringsomfang | Inkl. hængsler og montage materialer. Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 54 |
| Dimensioner | Bredde: 534 mm Højde: 291,5 mm Dybde: 47,5 mm |
| Gennemsigtigt areal | Bredde af observationsvindue: 494 mm Højde af observationsvindue: 271 mm |
| Indbygningsdybde til komponenter (maks.) | 43 mm |
| Indbygningsmål | Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19" |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,846 kg |
| Bruttovægt | 2,046 kg |
| Toldtarifnummer | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Funktioner

Produktbeskrivelse

FT Akrylglaskappe, 482.6 mm (19"), BHD: 534x291,5x47,5 mm