


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.830 Chillere TopTherm

Stat: 21-05-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.830 - Chillere TopTherm 8 – 25 kW

TopTherm chillere i TS-kabinet med lille opstillingsareal kan integreres perfekt i en skabsrække. Deres modulopbygning og den bifrekvente udførelse gør dem meget fleksible. Derudover har de en høj grad af servicevenlighed og pålidelighed takket være overisningsbeskyttelse.

Funktioner

Best.nr.	SK 3335.830
Fordele	Modulopbygning Lille opstillingsareal Høj servicevenlighed Høj pålidelighed takket være overisningsbeskyttelse International takket være bifrekvent udførelse Hurtig levering, eftersom basisplatformen lagerføres
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet tilslutningsklar enhed med sideplader og låge Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32	Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 6,5 kW Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz : 7,5 kW
Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32	Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 8 kW Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 8,6 kW
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioner	Bredde: 805 mm Højde: 2.100 mm Dybde: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	30 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	45 l/min
Bemærk	Til 3335.880 og 3335.890 kræves der 2 metalfiltre
Temperaturregulering	Microcontroller-regulering (indstilling fra fabrikken +18 °C, også mulighed for differensværdiregulering)

Funktioner

Driftstemperatur	10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie	10 °C...25 °C
Temperaturhysteres	± 2 K
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R410A Mængde: 2,3 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 CO2-ækvivalent (CO2e): 4,8 t
Nom. effekt Pel	50 Hz: 4,37 kW 60 Hz: 5,21 kW
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 8,2 A 60 Hz: 7,7 A
Vandtilslutninger	1" indv. gevind
Antal kølekredsløb	1
Tank	Volumen: 75 l
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	248 kg
Toldtarifnummer	84186900
EAN	4028177690035
ETIM 7.0	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------