

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.144

## Luft-vandvarmevekslere

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.144 - Luft-vandvarmevekslere vertikalmontering

Effektclasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

## Funktioner

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Best.nr.                     | SK 3374.144  |
| Udgave                       | vertikalmontering<br>Vandførende dele i rustfrit stål (1.4571)   |
| Produktbeskrivelse           | Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning. |
| Farve                        | RAL 7035   |
| Leveringsomfang              | Tilslutningsklart fortrådet<br>Boreskabelon<br>Tætnings- og montage materialer   |
| Samlet køleeffekt            | L 35 W 10 ved 400 l/h: 2,8 kW  |
| Mærkedriftsspænding          | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nom. effekt Pel              | 50 Hz: 169 W<br>60 Hz: 232 W   |
| Mærkestrøm maks.             | 50 Hz: 0,35 A<br>60 Hz: 0,45 A   |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 1: 10 bar  |
| Indkoblingstid               | 100 %  |
| Kølemedium                   | Vand (specifikation, se internet)  |
| Vandfremløbstemperatur       | 1 °C...30 °C   |
| Vandtilslutninger            | ½" slangetylle<br>G ¾" AG  |
| Temperaturregulering         | Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)  |
| Driftstemperatur             | 1 °C...70 °C   |

# Funktioner

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bemærk                            | Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller  |
| Dimensioner                       | Bredde: 400 mm<br>Højde: 950 mm<br>Dybde: 145 mm  |
| Bemærkning vedr. produktnr.       | Leveringstid oplyses på forespørgsel  |
| Indstillingsområde                | 20 °C...55 °C   |
| Forsikring                        | Transformersikkerhedsbryder: 3,5...5 A  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA          | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12   |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.  |
| Nettovægt                         | 22,373 kg   |
| Bruttovægt                        | 23,55 kg  |
| Toldtarifnummer                   | 84158300  |
| ETIM 9                            | EC002515  |
| ETIM 8                            | EC002515  |
| ECLASS 8.0                        | 27180712  |
| Produktbeskrivelse                | SK luft/vand-varmeveksler, vægmontering, 2,8 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: V4A, BHD: 400 x 950 x 145 mm |

## Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring                        |