

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.104

Luft-vandvarmevekslere

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.104 - Luft-vandvarmevekslere vertikalmontering

Effektclasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Best.nr. | SK 3375.104 |
| Udgave | vertikalmontering Vandførende dele i rustfrit stål (1.4571) |
| Produktbeskrivelse | Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Tætnings- og montagematerialer |
| Samlet køleeffekt | L 35 W 10 ved 400 l/h: 4,5 kW |
| Mærkedriftsspænding | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 178 W 60 Hz: 232 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 1,45 A 60 Hz: 1,45 A |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 1: 10 bar |
| Indkoblingstid | 100 % |
| Kølemedium | Vand (specifikation, se internet) |
| Vandfremløbstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vandtilslutninger | ½" slangetylle G ¾" AG |
| Temperaturregulering | Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C) |
| Driftstemperatur | 1 °C...70 °C |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bemærk | Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller |
| Dimensioner | Bredde: 450 mm Højde: 1.400 mm Dybde: 220 mm |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Leveringstid oplyses på forespørgsel |
| Forsikring | Automatsikring/smelsesikring: 4 A |
| Indstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 39 kg |
| Bruttovægt | 39,75 kg |
| Toldtarifnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivelse | SK luft/vand-varmeveksler, vægmontering, 4,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: V4A, BHD: 450 x 1400 x 220 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |