


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3378.200 Liquid Cooling Package

Stat: 31-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3378.200 - Liquid Cooling Package LCP Rack Industri

Luft-/vandvarmevekslere i TS 8 rækkesystem, nyttekøleeffekt 10 kW.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3378.200
Udgave	Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse	Luft-/vandvarmevekslere i TS 8 rækkeskabe, passende til 600 eller 800 mm dybe og 2.000 mm høje TS 8 skabe. Mulighed for luftudløb til begge sider med hver 5 kW eller i den ene side med 10 kW. Fleksible muligheder for vandtilslutning foroven eller forneden på enheden.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Ledningsføring på klemliste Frontlåge
Samlet køleeffekt	L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 350 W 60 Hz: 350 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 2,65 A 60 Hz: 2,62 A
Tilladt driftstryk (p maks.)	1: 6 bar
Tilslutningstype (elektrisk)	Tilslutningsklemme
Indkoblingstid	100 %
Kølemedium	Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur	7 °C...30 °C
Vandtilslutninger	G ¾" IG
Driftstemperatur	5 °C...70 °C
Bemærk	Mulighed for sammenbygning via skruer i siden

# Funktioner

---

Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Støjniveau	60 dB(A)
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Indstillingsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	118 kg
Bruttovægt	128 kg
Toldtarifnummer	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK Liquid Cooling Package, Luft/vand varmeveksler, til TS 8 indkapsling, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 300x2000x600 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring