


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3383.500

# Topmonteret køleenhed TopTherm Blue e

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3383.500 - Topmonteret køleenhed TopTherm Blue e

## Samlet køleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4.000 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3383.500
Udgave	topmontage
Produktbeskrivelse	Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder, med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Integreret elektrisk kondensatfordampning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme) Boreskabelon Montagematerialer

# Funktioner

Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 1,09 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 0,81 kW
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk	Den topmonterede køleenhed 3273.500 kan takket være dens lave støjniveau også anvendes i kontormiljøer.
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 3,1 A 60 Hz: 4,5 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 8,8 A 60 Hz: 10,1 A
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 1.600 m <sup>3</sup> /h Indvendigt kredsløb: 491 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Udgave	topmontage
Dimensioner	Bredde: 597 mm Højde: 417 mm Dybde: 475 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Eksternt kredsløb IP 34 Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -ækvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,41 t
Tilslutningstype (elektrisk)	Tilslutningsklemrække, til indstik
Indkoblingstid	100 %
Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	53 °C

# Funktioner

Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Indstillingsområde	20 °C...53 °C
Nom. effekt Pel	Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,56 kW Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,65 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	41,8 kg
Bruttovægt	44 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivelse	SK Blue e køleenhed, Topmonteret, 1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplade, BHD: 597x417x475 mm

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Overensstemmelseserklæring UK