Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040
Tilslutningsslange

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3311.040 - Tilslutningsslange

Fleksibel tilslutningsslange, der kan afkortes, inkl. omløbermøtrik i begge ender for tilslutning af LCP'er/LCU'er til faste rør.

Funktioner

Best.nr.	SK 3311.040
Materiale	NBR (indvendig) med stålspiral og stofindsats
Udgave	Rackafkøling
Længde	1,8 m
Vandtilslutninger	G 1½" IG
Driftstemperatur	-30 °C...70 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)	16 bar
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	6,302 kg
Bruttovægt	6,779 kg
Toldtarifnummer	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK tilslutningsslange, til vandtilslutning forneden og foroven, til LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm

© Rittal 2026