

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.061 Spænderamme

Stat: 30-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.061 - Spænderamme

Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.061
Udgave	Pneumatisk spændeordning
Produktbeskrivelse	Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Bemærk	Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
Passer til best.nr.	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Mål for spændbare kuber, maks.	Bredde: 200 mm Højde: 300 mm Dybde: 300 mm

Funktioner

Mål for spændbare kuber, min.	Bredde: 90 mm Højde: 70 mm Dybde: 70 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	25 kg
Bruttovægt	25 kg
Toldtarifnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Produktbeskrivelse	AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm