



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081 Spænderamme

Stat: 03-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Spænderamme

Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.081
Udgave	Pneumatisk spændeordning
Produktbeskrivelse	Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Bemærk	Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
Passer til best.nr.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Mål for spændbare kuber, maks.	Bredde: 400 mm Højde: 400 mm Dybde: 400 mm
Mål for spændbare kuber, min.	Bredde: 150 mm Højde: 150 mm Dybde: 80 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	25 kg
Bruttovægt	25 kg
Toldtarifnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Produktbeskrivelse	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm