


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

Strømskinnestrammer

Stat: 13-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Strømskinnestrammer

Til enkel opspænding af kobberskinner/hovedskinner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.



Funktioner

Best.nr.	AS 4050.082
Udgave	Ensartet tilspænding af tre korte kobberskinner og materialetykkelse 5 mm eller 10 mm
Produktbeskrivelse	Strømskinnespændeenhed til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT for enkel bearbejdning af kobberskinner. Velegnet til boring og gevindskæring.
Længde, der kan bearbejdes ved 5 mm tykkelse	150 - 300 mm
Højde, der kan bearbejdes (maks.)	30 - 120 mm
Længde, der kan bearbejdes ved 10 mm tykkelse	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Ja
Passer til best.nr.	4050.101 4055.911 4055.912
Pakkestørrelse	2 stk.
Toldtarifnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Funktioner

ECLASS 8.0

36609190

Produktbeskrivelse

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm