

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3319.600 Chillere TopTherm

Stat: 14-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3319.600 - Chillere TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.

Funktioner

Best.nr.	SK 3319.600
Udgave	Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter Medietransporterende pumpe
Fordele	Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt International takket være bifrekvent udførelse
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Komplet tilslutningsklar enhed Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32	Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz : 1,3 kW
Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32	Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)	50 Hz: 900 ft ³ /min 60 Hz: 900 ft ³ /min
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 400 mm Dybde: 430 mm
Temperaturregulering	Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 °C)
Driftstemperatur	10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie	10 °C...30 °C

Funktioner

Temperaturhysterese	± 2 K
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R134a Mængde: 0,975 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ækvivalent (CO2e): 1,39 t
Nom. effekt Pel	50 Hz: 0,86 kW 60 Hz: 0,99 kW
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 5,7 A 60 Hz: 5,6 A
Vandkredsløb	hermetisk lukket
Vandtilslutninger	G ½" IG
Antal kølekredsløb	1
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	51
Bruttovægt	55
Toldtarifnummer	84186900
EAN	4028177351158
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------