


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150 Montagebord

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - Montagebord

Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.150
Udgave	150 MN (hældning kan indstilles manuelt)
Produktbeskrivelse	Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.
Fordele	Sikrer en ergonomisk arbejdsstilling, der skåner ryggen Kan placeres efter eget valg på arbejdspladsen pga. uafhængighed af strømnettet Minimalt pladsbehov, når ikke i brug Nem håndtering vha. fire styreruller, inklusive funktion, der fikserer helt Variabel fiksering af montageplader ved hjælp af lynspænder
Tekniske data	Mulighed for indstilling af hældning ca. 0 – 80°
Leveringsomfang	Montagebord 1 VE spændeenhed fornedden 1 VE spændeenhed foroven
Bemærk	Med montagebordsudvidelsen kan man opnå en maks. mulig bearbejdningsflade på 1900 x 1900 mm.
Maskinmål	Bredde: 1.400 mm Dybde: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Bredde: 1.110 mm Højde: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Bredde: 1.110 mm Højde: 1.230 mm
Belastning	150 kg
Arbejdshøjde	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	123 kg
Bruttovægt	138 kg
Toldtarifnummer	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Produktbeskrivelse	Assembly frame 150 MN

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------
