

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

## Ledningskanalskærer MC125

Stat: 24-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Ledningskanalskærer MC125

Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.435
Produktbeskrivelse	Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.
Fordele	Gør det muligt at foretage omkostningsbesparende manuel skæring af kabelføringskanaler Gør afkortning af kabelføringskanaler nemmere i stedet for at gøre det manuelt
Opstillingsareal	Bredde: 1.332 mm Højde: 798 mm Dybde: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

# Funktioner

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes	125 mm
Materiale, der kan bearbejdes	Plast
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14,3 kg
Bruttovægt	15,43 kg
Toldtarifnummer	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Produktbeskrivelse	Ledningskanalskærer MC125 til manuel afkortning af ledningskanaler og tilhørende dæksler