


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452 Crimpmaskine L8

Stat: 09-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - Crimpmaskine L8

Elektropneumatisk drevet afisolerings- og crimpautomat til løse, isolerede ledningstykker.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.452
Udgave	Touchscreen-display
Produktbeskrivelse	Elektropneumatisk drevet afisolerings- og crimpautomat til løse, isolerede ledningstykker.
Fordele	Nem betjening Sikker og hurtig forarbejdning af isolerede ledningstykker Det automatiske skift af værktøj gør, at der ikke er nogen opstartstid Mulighed for bearbejdning af specialtråde Nem og hurtig bestykning Automatisk detektering af tværsnit
Tekniske data	Crimpområde 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Crimplængde 8 mm (0,31 in.) Indføringslængde 35 mm (1,378 in.) Mulighed for forarbejdning af ledningstykker med plastkraver i specialstørrelser
Leveringsomfang	Crimpmaskine L8 1 svingfødegryde 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 1 svingfødegryde 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemærk	Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
Dimensioner	Bredde: 390 mm Højde: 460 mm Dybde: 330 mm
Tryklufttilslutning	5,5 bar
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt	110 VA
Presning	Trapez-crimp
Takttid	1,5 s

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	34,6 kg
Bruttovægt	34,67 kg
Toldtarifnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm <sup>2</sup>