

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.456 Crimpautomat RC

Stat: 23-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.456 - Crimpautomat RC

Elektropneumatisk crimpautomat med 5 størrelser magasin til forarbejdning af isolerede ledningstykker med forskellige tværsnit på rulle.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.456
Udgave	Touchscreen-display Valg af ledningsdiameter på touchscreen Bærer til montering af maks. 23.000 ledningsslutmuffer
Produktbeskrivelse	
Fordele	Nem betjening Sikker og hurtig forarbejdning af isolerede ledningstykker Det automatiske skift af værktøj gør, at der ikke er nogen opstartstid Nem og hurtig bestykning Intet behov for udskiftning af ledningsslutmuffe på grund af femdobbel udstyr.
Tekniske data	Tværsnitsområde 0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 – 14) Krympelængde 8 og 10 mm Indføringslængde 27 mm (1,06")
Bemærk	Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
Dimensioner	Bredde: 335 mm Højde: 565 mm Dybde: 485 mm
Tryklufttilslutning	5,5 bar
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt	16 VA

# Funktioner

Presning	Trapez-crimp
Takttid	2 s
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	24,8 kg
Bruttovægt	25,4 kg
Toldtarifnummer	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Produktbeskrivelse	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules