


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553 Cutting Terminal CT

Stat: 10-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Cutting Terminal CT

Med tilskæringscenteret Cutting Terminal CT er det muligt at tilskære ledningskanaler, kabelkanallåg og bæreskiner målpræcist. De er særligt egnede til produktion af unikater og mindre serier.



Funktioner

Best.nr.	AS 4050.553
Udgave	Moderne betjeningsløsning med 21,5" Full HD Multitouch Monitor, Terra PC-Mini med i5-processor Til DIN-skiner med udstandsningsfunktion til lang- og tværhuller Fem DIN-skinnestørrelser i en skabelon Cutting Terminal CT M
Produktbeskrivelse	Med Cutting Terminal CT M kan du manuelt tilskære ledningskanaler, kabelkanallåg og DIN-skiner med høj præcision. Enheden kan som tilvalg udstyres med et holdersystem på højre side af anlægget samt en labelprinter, hvilket gør den velegnet til fleksibel og mærketilpasset bearbejdning. Hvis du skal bearbejde andre DIN-skiner end dem i standardkulissen, kan du bruge det udskiftelige skiftesystem (4050.559), som fås som ekstraudstyr.
Fordele	Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde Enkel håndtering Brugervenlig og sikker betjening Rene snit takket være højtydende værktøjer uden spåntagning Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring Meget lave snitomkostninger pga. snitoptimering Automatisk frigang for anslag under skærearbejdet
Leveringsomfang	Cutting Terminal CT M Betjeningsenhed
Anvendelsesområder	Manuel tilskæring

Funktioner

Materiale, der kan bearbejdes	Stål Aluminium Kobber Plast
Maskinindstillinger	Etiketprinter 4050.557 Hyldesystem 4050.558
Snitflader	Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center Dataimport fra CSV-lister
Bemærk	Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Opstillingsareal	Bredde: 4.000 mm Højde: 2.230 mm Dybde: 673 mm
Maks. højde af kabelkanal, der kan bearbejdes	100 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes	125 mm
Styrespænding (DC)	24 V
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bæreskinnetype	DIN-skiner NS 15 (iht. EN 60 715) DIN-skiner NS 35/15 (iht. EN 60 715) DIN-skiner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715) Strømskiner NLS-CU 3/10 C rails 34 x 15 (to EN 60715)
Til vægtykkelse (maks.)	2,5 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	270
Bruttovægt	300
Toldtarifnummer	84623290
EAN	4028177026704