

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737 Ledningstyler

Stat: 05-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

Funktioner

| | |
|---------------------|---|
| Best.nr. | AS 4050.737 |
| Udgave | til manuel konfektionering til den fuldautomatiske ledningskonfektionerings-maskine Wire Terminal WT C |
| Produktbeskrivelse | Med plastkrave. |
| Tekniske data | Varmebestandig op til 105 °C |
| Materiale | E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Længde | 12 mm |
| AWG | 20 |
| Indvendig diameter | 2,6 mm |
| Til diameter | 0,5 mm ² |
| DIN-farvekode | Ja |
| Bemærk | UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning. |
| Normer | AEH DIN 46228 |
| Passer til best.nr. | 4051.205 4051.210 |
| Leveringsform | løse (10 VE à 100 stk.) |
| Pakkestørrelse | 1.000 stk. |
| Nettovægt | 1 kg |
| Bruttovægt | 0,105 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeskrivelse | Ledningstykker til ledningskonfektionering, 0,5 mm ² , hvide, løse, 12 mm, 10x100 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) UR |
|---------------|--------------------------|