

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.782 Ledningstyler

Stat: 03-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.782 - Ledningstyler løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.782
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	grå
Længde	8 mm
AWG	12
Indvendig diameter	4,8 mm
Rittal-farvekode	Ja
Til diameter	4 mm <sup>2</sup>
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Leveringsform	løse
Pakkestørrelse	500 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,114 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

Ledningstyler til ledningskonfektionering, 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12, 8 mm, grå, løse, 500 styk

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)  
UR