

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.002 Crimptang

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.002 - Crimptang til ledningstyller

Crimptang til firkant- eller sekskantpresning til bearbejdning af ledningstyller uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228 del 1 og ledningstyller med isoleringsmuffer iht. DIN 46228 del 4.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4054.002
Udgave	lige
Produktbeskrivelse	Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
Fordele	Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit Ensartet høj kvalitetssammenpresning Spærreanordning, der kan løsnes Selvjusterende
Materiale	Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade	Mat, forkromet
Farve	Håndtag: RAL 7016 og RAL 35745
Presning	Firkant-crimp
Retning for kabelindføring	i siden
Dimensioner	Længde: 176 mm
AWG	26 - 8
Til diameter	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,449 kg
Toldtarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

21043811

---

Produktbeskrivelse

AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm<sup>2</sup>