

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030 Krympetang Flex

Stat: 01-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Krympetang Flex til ledningstyller

Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.



Funktioner

Best.nr.	AS 4054.030
Udgave	lige
Produktbeskrivelse	Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
Fordele	Front- eller sideholder til tyller takket være drejeligt hoved Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit Ensartet høj kvalitetssammenpresning Spærreanordning, der kan løsnes Selvjusterende
Materiale	Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade	Bruneret, sort, mat
Farve	Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning	Trapez-crimp
Retning for kabelindføring	Foran og i siden
Dimensioner	Længde: 180 mm
AWG	26 - 8
Til diameter	0,14 - 10 mm ²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,35 kg

Funktioner

Bruttovægt	0,388 kg
Toldtarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm ² , rotating head, trapezoidal crimp