

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.020

# Manuelt hydraulikstanseværktøj

Stat: 15-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.020 - Manuelt hydraulikstansseværktøj

Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4055.020
Udgave	fleksibel, med hydraulikslange og separat cylinder
Produktbeskrivelse	Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer
Fordele	Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
Materiale	Aluminium
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikstansseværktøj Hydraulikskruer Ø 19 mm Hydraulikskruer Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 11 mm Afstandsbojsæt (3 dele) Plastkuffert
Betjening, hydraulisk	Rundhulstanser op til Ø 82 mm Kvadrathulstanser op til 46 x 86 mm Stanskraft 75 kN Maks. arbejdsstryk 680 bar/9850 psi Hulværktøj til metalplade, kvadratisk op til 92 x 92 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,4 kg
Bruttovægt	3,546 kg
Toldtarifnummer	84678900
ETIM 9	EC001085

# Funktioner

---

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivelse	Hand hydraulic punch, hose a. cylind.

---